

Drehmomentstütze, 1-armig (Befestigungssatz 002)

Lochkreis $\varnothing 76 \dots 80$ mm, Befestigung M4

Artikelnummer: 11066080

Auf einen Blick

- Für Anwendungen mit niedriger Dynamik und gleichbleibenden Bewegungen



Technische Daten

Technische Daten - mechanisch

Masse ca. 7 g

Beschreibung

Drehmomentstütze mit den Schrauben am Drehgeber montieren. Drehgeber über die Antriebswelle schieben und Drehmomentstütze an der Kundenseite befestigen. Klemmring mit Klemmringschraube befestigen.


Lieferumfang

Drehmomentstütze, zwei Schrauben M3 x 12 (ISO 14583 - TX10) mit zwei Distanzhülsen 7 mm

Geeignet für

ATD2AH00, ITD21H00, ITD21H00 HT, ITD22H00

Abmessungen



Montagezeichnung

