

Vue d'ensemble

- 32 pôles sur un diamètre extérieur de 30,5 mm
- Pour un montage à coller économique
- Pour les axes d'un diamètre de 22,1 mm



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Dimensions	ø30,5 x 6,8 mm
Alésage	ø22.1 mm
Détection	Anneau magnétique radial
Matchcode	FN
Magnétisation	Incrémental
Nombre de pôles	32
Type de montage	Fixation adhésif
Vitesse de rotation	≤6000 t/min

Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-40...+100 °C
Moment d'inertie rotor	17 gcm ²
Poids	9 g
Matière	Ferrite à liant plastique
Humidité relative	95 %
Résistance	EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms
Coercivité env.	175 kA/m (20 °C)

Dimensions

