

Vue d'ensemble

- 32 pôles sur un diamètre extérieur de 30,5 mm
- Montage simple par vis
- Pour les axes d'un diamètre de 12 mm



Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Dimensions	ø30,5 x 14 mm
Alésage	ø12 mm
Détection	Anneau magnétique radial
Matchcode	FN
Magnétisation	Incrémental
Nombre de pôles	32
Type de montage	Fixation par vis
Vitesse de rotation	≤6000 t/min
Température d'utilisation	-40...+100 °C

Caractéristiques techniques

Moment d'inertie rotor	34 gcm ²
Poids	30 g
Matière	Ferrite à liant plastique Moyeu: aluminium
Humidité relative	95 %
Résistance	EN 60068-2-6 Vibrations 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Choc 500 g, 1 ms
Coercivité env.	175 kA/m (20 °C)

Dimensions

