

## 产品一览

- 背景抑制型
- 20 ... 120 mm
- 脉冲红光LED
- NPN
- 机械式 · 5转
- M8 引线接头 · 3针
- -25 ... 65 °C
- IP 65



图片与实际产品类似



## 技术数据


基本参数		电气参数	
类型	背景抑制型	压降 Vd	< 1,8 VDC
光源	脉冲红光LED	输出功能	亮通功能
感应距离 Tw	20 ... 120 mm	输出电路	NPN
感应范围 Tb ( Tw最大 )	5 ... 120 mm	输出电流	< 100 mA
感应范围 Tb ( Tw最小 )	5 ... 20 mm	短路保护	是
调节/镜头受污指示灯	闪烁的指示灯	反极性保护	是
指示灯	黄色LED	<b>机械参数</b>	
感应距离调节	机械式 · 5转	宽度 / 直径	10,4 mm
焦距	35...45 mm	高度 / 长度	27 mm
波长	660 nm	深度	14 mm
光束直径	4 mm (焦点处)	类型	矩形
交互影响抑制	是	外壳材质	塑料 ( ASA )
<b>电气参数</b>		前端光学元件	PMMA
响应时间 / 释放时间	< 1 ms	连接方式	M8 引线接头 · 3针
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC	<b>环境条件</b>	
最大电流消耗 ( 无负载 )	30 mA	防护等级	IP 65
典型电流消耗	20 mA	工作温度	-25 ... +65 °C

# FHDK 10N1101/KS35

Diffuse sensors with background suppression - miniature

Article number: 10147575

## 尺寸图



- \* 发射器轴

## 接线图

