

**Auf einen Blick**

- Reflexions-Typ
- Tastweite bis zu 25 mm
- Zylindrischer Tastkopf mit Gewinde M3
- Kunststoffmantel 50 cm lang
- Arbeitstemperatur bis zu +70 °C
- Für robuste Lichtleiter-Sensoren FVDM 15



Abbildung ähnlich

**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Funktionsprinzip	Reflexions-Typ
Tastweite Tw	25 mm
Lichtleiterkopf	Zylindrisch Gewinde
Arbeitstemperatur	-25 ... +70 °C
Austrittswinkel	60°
Lichtleiter kürzbar	Nein
Integrierte Linse	Nein
Adaptierbare Vorsatzlinse	Nein
Kompatibilität mit Infrarotlicht (1450 nm)	Ja


**Mechanische Daten**

Breite / Durchmesser (Kopf)	3 mm
-----------------------------	------


**Mechanische Daten**

Höhe / Länge (Kopf)	17 mm
Material (Kopf)	Messing
Gewinde	M3 x 0,5
Biegeradius (statisch)	7,5 mm
Biegeradius (flexibler Einsatz)	15 mm
Durchmesser Aussenmantel	2,5 mm
Material Aussenmantel	PUR
Querschnitt Faser	0,5 mm <sup>2</sup>
Material (Lichtleiter)	Glas
Länge (Lichtleiter)	50 cm

**Masszeichnung**



**Faseranordnung**



**Zubehör****Passende Lichtleiter-Sensoren**

10234639	FVDM 15N5103
10122368	FVDM 15N5103/S14
10234520	FVDM 15P5103
10239451	FVDM 15P5103/S14
10234519	FVDM 15P5130
10124952	FVDM 15P5130/S14

**Montagezubehör**

10103230	Ersatzüberwurfmutter für Lichtleiter Serie 15
----------	---