

产品一览

- 脉冲红光LED
- PNP
- 自学习
- M8接头 · 4针
- -20 ... 55 °C
- IP 40



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

实际感应范围 Sb (FSE 200C1002) 340 mm

感应距离 Tw (FUE 200C1003) 130 mm

光源 脉冲红光LED

指示灯 2 x 4位数显

输出指示灯 黄色LED

调节 自学习

波长 645 nm

交互影响抑制 是

电气参数

响应时间 / 释放时间 0,25 ... 1 ms (可调节)

电源电压范围 +Vs 10,8 ... 26,4 VDC

最大电流消耗 (无负载) 30 mA

压降 Vd <2,1 VDC

输出功能 亮通/暗通可切换

电气参数

打开/关闭延迟 1 ... 5000 ms

输出电路 PNP

输出电流 100 mA

短路保护 是

反极性保护 是

机械参数

宽度 / 直径 10 mm

高度 / 长度 33,8 mm

深度 70,2 mm

类型 矩形

外壳材质 聚碳酸酯 / ABS


连接方式 M8 接头 · 4针

环境条件

工作温度 -20 ... +55 °C

防护等级 IP 40

尺寸图



接线图

