

FVDK 10P66ZR

Fiber optic sensors - FVDK 66 (high sensitivity)

Artikelnummer: 11214490

Auf einen Blick

- Rotlicht-Diode gepulst
- PNP
- Teach-in: Taste / Extern
- Kabel, 2 m
- -20 ... 55 °C
- IP 40



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Lichtquelle	Rotlicht-Diode gepulst
Empfangsanzeige	Display 2 x 4-digit
Ausgangsanzeige	LED gelb
Einstellung	Teach-in: Taste / Extern
Wellenlänge	660 nm

Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung

Ja

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	0,25 ... 5 ms (einstellbar)
Betriebsspannungsbereich +Vs	10,8 ... 26,4 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	30 mA
Spannungsabfall Vd	<3 VDC
Schaltfunktion	Hell- / Dunkelschaltung umschaltbar
Anzugs- / Abfallverzögerung	1 ... 5000 ms

Elektrische Daten

Ausgangsschaltung	PNP
Ausgangsstrom	100 mA
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja

Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	10 mm
Höhe / Länge	33,8 mm
Tiefe	70,2 mm
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	Polycarbonat/ABS
Anschlussart	Kabel, L=2 m

Umgebungsbedingungen


Arbeitstemperatur	-20 ... +55 °C
Schutzart	IP 40

FVDK 10P66ZR


Fiber optic sensors - FVDK 66 (high sensitivity)

Artikelnummer: 11214490

Masszeichnung



Anschlussbild



Zubehör

Montagezubehör

10159806

Montagebügel für Lichtleiter-Geräte Serie 60, 66, 67, 80