

Vue d'ensemble

- Energétique
- 20 ... 150 mm
- Diode lumière rouge, pulsée
- PNP
- Teach-in
- Câble en bas 4-pôles, 2 m
- -20 ... 50 °C
- IP 65



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Fonction	Energétique
Portée Tw	20 ... 150 mm
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante
Indication réception	LED verte
Indication sortie	LED jaune
Réglage sensibilité	Teach-in

Suppression influence réci-proque **Oui**

Source lumineuse

Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Longueur d'ondes	660 nm

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 0,5 ms
Plage de tension +Vs	11 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	25 mA
Courant absorbé moyen	20 mA
Tension résiduelle Vd	<1,8 VDC

Données électriques

Fonction de commutation	Claire/sombre
Circuit de sortie	PNP
Courant de sortie	100 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	8 mm
Hauteur / Longueur	16,2 mm
Profondeur	10,8 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Plastique (PMMA, MABS, PA)
Face avant (optique)	PMMA
Version de raccordement	Câble en bas 4-pôles, 2 m


Conditions ambiantes

Classe de protection	IP 65
Température de fonctionnement	-20 ... +50 °C

propos

- Sensibilité: réglable par touche Teach-in ou entrée externe Teach-in

Dessin d'encombrement



- * axe émetteur

Schéma de raccordement

