


无惧酷热、严寒、多尘和潮湿环境的重载编码器

HOG1000 系列——坚固耐用数十年



HOG1000 编码器配备用户友好的现场接线端子盒，可耐受 -50℃ 或 -40℃ 至 100℃ 的温度。此系列防护等级为 IP66+、IP67 或 IP69K，防腐等级达 CX 或更高。此外，编码器还配有增强电气保护和输出驱动器——支持的电缆长度达 350 m (HTL-P)。

产品亮点




长寿命轴承设计，适用于苛刻的环境条件



借助 BSS 软件简单直观地进行参数设置和监控



过压和误接线保护



多样化组合



密封的现场接线端子盒



用户友好的现场接线端子盒



精度超高



抗机械冲击和抗电磁干扰


产品系列

	HOG1060 / HOG1070	HOG1090 / HOG1095	HOG1060.X / HOG1070.X
	高性能增量式或冗余型编码器	带开关的高性能增量式编码器	超高性能增量式或冗余型编码器
防腐等级	CX	CX	>CX
防护等级	IP66+, IP67	IP66+, IP67	>IP69K
工作温度	-40...+100 °C	-40...+100 °C	-50...+100 °C
参数设置	✓	✓	✓
通过堡盟传感器套件 (BSS) 软件进行事件监测	x	✓	✓
通过开关进行事件监测	x	x	x
通过开关进行静止、转速和方向监测	x	x	x

应用举例



露天采矿



热轧机



岸桥轮轴



纸浆和造纸

