

## 产品一览

- 背景抑制型
- 15 ... 72 mm
- 脉冲红光LED
- 推挽式
- 自学习和IO-Link
- M3螺纹套筒 (不锈钢)
- M8引线接头 · 4针 · L=200 mm
- -25 ... 50 °C
- IP67



图片与实际产品类似



## 技术数据

### 基本参数

类型	背景抑制型
感应距离 Tw	15 ... 72 mm
感应范围 Tb	7 ... 80 mm
Smallest object recognizable typ.	0,25 mm (距离40 mm)
上电指示灯	绿色LED
调节/镜头受污指示灯	闪烁的输出指示灯
输出指示灯	黄色LED
感应距离调节	自学习和IO-Link
交互影响抑制	是
光轴校准	< 1.5°

### 光源

光源	脉冲红光LED
波长	644 nm

### 电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,25 ms (高速模式)
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	40 mA (@ 10 VDC)
典型电流消耗	16 mA (@ 24 VDC)
压降 Vd	<2 VDC
输出功能	亮通/暗通
输出电路	推挽式
输出电流	50 mA
短路保护	是

### 电气参数

反极性保护	是
-------	---

### 通信接口

接口	IO-Link V1.1
IO-Link端口类型	A级
波特率	230.4 kBaud (COM3)
周期时间	≥ 0,6 ms
过程数据长度	32 位
过程数据结构	位0 = SSC1 (有无) 位2 = 质量 位3 = 报警 位5 = SSC4 (计数器) 位16-31 = 16位测量值

### 参数可调

参数可调	开关点 开关迟滞 时间过滤器 LED状态指示灯 输出逻辑 计数器 工作模式 停用传感器元件 “找到我”功能 自学习模式
------	--

### 其他数据

其他数据	过量增益 启动次数 设备温度
------	----------------------

### 机械参数

宽度 / 直径	8 mm
---------	------

# O200.GR-GW1J.72NV/E026\_H006

Diffuse sensors with background suppression - miniature

Article number: 11212635

## 技术数据

### 机械参数

高度 / 长度	25,1 mm
深度	14,1 mm
类型	矩形
Mechanical mounting	M3 螺纹套筒 (不锈钢)
外壳材质	塑料 (ASA、PMMA)
前端光学元件	PMMA


### 机械参数

连接方式	M8 引线接头 · 4针 · L=200 mm
Cable characteristics	PVC / PVC 4 x 0,08 mm <sup>2</sup>
环境条件	
防护等级	IP 67
工作温度	-25 ... +50 °C


## 备注

- qTeach


## 尺寸图




## 典型光束特性




## 接线图



## 针脚定义



## 感应距离示意图



迟滞曲线

