

PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen

PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Auf einen Blick

- Volumen- und Geschwindigkeitsmessung in einem Sensor
- Präzise und stabile Messungen mit Genauigkeiten bis 0,2 %
- Für Medien mit einer Leitfähigkeit > 5 µS/cm in geschlossenen Systemen
- Messbereich 0 ... 4500 m³/h mit Rohrdurchmesser DN 3 ... 400
- Robust und temperatursprungstabil
- Kein Energieverlust dank durchgängigem Messrohr ohne Verengung oder Einbauten
- Grafikdisplay CombiView DFON optional erhältlich und programmierbar über Touchscreen oder BCP Software



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Leistungsmerkmale

Messprinzip	Magnetisch-induktive Durchflussmessung
Nennweitenbereich	DN 3 ... DN 400
Hysterese	3 % v. M.
Max. Strömungsgeschwindigkeit	10 m/s
Max. Messabweichung	± 1,0 % v. M. ± 0,5 % v. M. , optional ± 0,2 % v. M. , optional
Max. Turn-Down-Verhältnis	1 : 1000
Messbereich, Strömung	0 ... 10 m/s 0 ... 4500 m³/h
Medieneigenschaften	≥ 5 µS/cm
Sprungantwortzeit	≤ 400 ms
Abtastzeit	≤ 200 ms
Min. Messspanne	0 ... 0,01 m³/h
Dämpfung	0,2 ... 1000 s
Wiederholbarkeit	≤ 0,1 % v. M.

Prozessbedingungen

Prozesstemperatur	Entsprechend der Konfiguration
Prozessdruck	Entsprechend der Konfiguration

Prozessanschluss

Anschlussvarianten	EN 1092-1 ASME (ANSI) B 16.5 / EN 1759-1 Class 150 DIN 228-1 Aussengewinde NPT-Aussengewinde
Messrohrabmessungen	Entsprechend der Konfiguration DN 3 ... DN 400 3 ... 400 mm
Material Messrohr	Lackierter Stahl AISI 316L (1.4404) AISI 304 (1.4301)
Prozessberührendes Material	PTFE, Accofal 3G54, optional

Prozessanschluss

Prozessberührendes Material, Prozessanschluss	AISI 316L (1.4404) AISI 304 (1.4301)
Prozessberührendes Material, Messrohrabkleidung	Entsprechend der Konfiguration
Prozessberührendes Material, Elektroden	Entsprechend der Konfiguration
Prozessberührendes Material, Dichtung	Entsprechend der Konfiguration
Oberflächenrauigkeit prozessberührend	Ra ≤ 0,8 µm

Oberflächenrauheit (in Kontakt mit Medium)

Prozessanschluss	Ra ≤ 0,8 µm
------------------	-------------

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperaturbereich	-20 ... 80 °C , mit DFON touchscreen -20 ... 85 °C , ohne DFON touchscreen
Temperaturbereich für optimale Lesbarkeit	-10 ... 70 °C
Lagertemperaturbereich	-20 ... 60 °C
Höhenlage	-200 ... 4000 m
Schutzart (EN 60529)	IP 65 IP 67
Luftfeuchtigkeit	0 ... 100 %
Isolationswiderstand	> 100 MΩ
Isolationsspannung	500 V DC

Ausgangssignal

Ausgangssignal digital	1 x Puls / Frequenz / Alarm 2 x Puls / Frequenz / Alarm (optional)
Analog output (optional)	0...20 mA 4...20 mA
Spannungsabfall	1,2 V DC
Relais	2 Halbleiterrelais im Display enthalten
Lastwiderstand	≤ 500 Ω, Vs = 18 V DC ≤ 1000 Ω, Vs = 30 V DC
Kurzschlussfestigkeit	Ja
Dämpfung	0,2 ... 1000 s

PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen

PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Technische Daten

Gehäuse		Speisung	
Bauform	FlexHousing, Ø80 mm Prozessanschluss unten	Betriebsspannungsbereich	18 ... 30 V DC
Baugröße	Siehe Abschnitt "Masszeichnungen"	Leistungsaufnahme	≤ 5 W
Material	AISI 304 (1.4301)	Hochlaufzeit	≤ 30 s , Standard anwendung ≤ 15 min , Kalibration Aufwärmzeit
Elektrischer Anschluss		Konformität und Zulassungen	
Steckverbindung	M12-A, 5-Pin, Edelstahl M12-A, 8-Pin, Edelstahl	Verpolungsschutz	Ja
Kabelverschraubung	M16x1.5, Kunststoff M16x1.5, Edelstahl M20x1.5, Kunststoff M20x1.5, Edelstahl	Schutzklasse	III
		EMV	IEC 61326-1 EN 61326-1

Betriebsbedingungen

Nennweite	Min. Messspanne		Max. Messspanne	
DN3	0 ... 0.01 m³/h	0 ... 2.6 gal/h	0 ... 0.25 m³/h	0 ... 66 gal/h
DN6	0 ... 0.04 m³/h	0 ... 10.6 gal/h	0 ... 1.0 m³/h	0 ... 264 gal/h
DN10	0 ... 0.11 m³/h	0 ... 29.1 gal/h	0 ... 2.8 m³/h	0 ... 740 gal/h
DN15	0 ... 0.25 m³/h	0 ... 66.0 gal/h	0 ... 6 m³/h	0 ... 1585 gal/h
DN20	0 ... 0.45 m³/h	0 ... 118.9 gal/h	0 ... 11 m³/h	0 ... 2906 gal/h
DN25	0 ... 0.72 m³/h	0 ... 190.2 gal/h	0 ... 18 m³/h	0 ... 4755 gal/h
DN32	0 ... 1.16 m³/h	0 ... 306.4 gal/h	0 ... 29 m³/h	0 ... 7660 gal/h
DN40	0 ... 1.8 m³/h	0 ... 475.5 gal/h	0 ... 45 m³/h	0 ... 11887 gal/h
DN50	0 ... 2.88 m³/h	0 ... 760.8 gal/h	0 ... 72 m³/h	0 ... 19020 gal/h
DN65	0 ... 4.8 m³/h	0 ... 1268.0 gal/h	0 ... 120 m³/h	0 ... 31700 gal/h
DN80	0 ... 7.2 m³/h	0 ... 1902.0 gal/h	0 ... 180 m³/h	0 ... 47550 gal/h
DN100	0 ... 11.2 m³/h	0 ... 2958.7 gal/h	0 ... 280 m³/h	0 ... 73968 gal/h
DN125	0 ... 18.0 m³/h	0 ... 4755.0 gal/h	0 ... 450 m³/h	0 ... 118877 gal/h
DN150	0 ... 25.6 m³/h	0 ... 6762.8 gal/h	0 ... 640 m³/h	0 ... 169070 gal/h
DN200	0 ... 45.2 m³/h	0 ... 11940.6 gal/h	0 ... 1130 m³/h	0 ... 298514 gal/h
DN250	0 ... 70.8 m³/h	0 ... 18703.4 gal/h	0 ... 1770 m³/h	0 ... 467584 gal/h
DN300	0 ... 100.8 m³/h	0 ... 26628.5 gal/h	0 ... 2520 m³/h	0 ... 665714 gal/h
DN350	0 ... 138.0 m³/h	0 ... 36455.7 gal/h	0 ... 3450 m³/h	0 ... 911394 gal/h
DN400	0 ... 180.0 m³/h	0 ... 47551.0 gal/h	0 ... 4500 m³/h	0 ... 1188774 gal/h

Bemerkung: gal ist definiert als US liq. gal.

Display

Allgemeine Hinweise	
Panel-Typ	Grafisches LCD-Display, FSTN
Anzeigebereich	-9999 ... 99999
Max. Ziffernhöhe	22 mm
Material	Polycarbonat
Umgebungsbedingungen	
Arbeitstemperaturbereich	-20 ... 80 °C
Temperaturbereich für optimale Lesbarkeit	-10 ... 70 °C
Eingangssignal	
Messzeit	≤ 1 s , max. 0,3 s , typ.

Vom Benutzer konfigurierbare Daten	
Fehler-/Warnanzeige	Individuell konfigurierbares Display und Hintergrundbeleuchtung in weiß, grün oder rot, dauerhaft leuchtend oder blinkend Konfigurierbar Grenzwerte über den Messbereich hinaus
Messeinheit	µS/cm mS/cm % °C °F cm/s Hz kHz l/h m/s m3/h
Benutzerdefinierte Messeinheit	8 × 20 Pixel-Matrix

PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen

PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Display**Relais**

Kontakte	2 x Halbleiterrelais
Max. Laststrom	75 mA
Max. Schaltspannung	60 V

PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen

PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Masszeichnungen (mm)

Nennweite	Prozessanschluss	Nenndruck	D	H	L
DN3	EN 1092-1	PN16	90 mm	128 mm	200 mm
DN6	EN 1092-1	PN16	90 mm	128 mm	200 mm
DN10	EN 1092-1	PN16	90 mm	128 mm	200 mm
DN15	EN 1092-1	PN16	95 mm	130 mm	200 mm
DN20	EN 1092-1	PN16	105 mm	135 mm	200 mm
DN25	EN 1092-1	PN16	115 mm	181 mm	200 mm
DN32	EN 1092-1	PN16	140 mm	187 mm	200 mm
DN40	EN 1092-1	PN16	150 mm	197 mm	200 mm
DN50	EN 1092-1	PN16	165 mm	211 mm	200 mm
DN65	EN 1092-1	PN16	185 mm	231 mm	200 mm
DN80	EN 1092-1	PN16	200 mm	241 mm	200 mm
DN100	EN 1092-1	PN16	220 mm	267 mm	250 mm
DN125	EN 1092-1	PN16	250 mm	267 mm	250 mm
DN150	EN 1092-1	PN16	285 mm	321 mm	300 mm
DN200	EN 1092-1	PN16	340 mm	379 mm	350 mm
DN250	EN 1092-1	PN16	405 mm	437 mm	450 mm
DN300	EN 1092-1	PN16	460 mm	533 mm	500 mm
DN350	EN 1092-1	PN16	520 mm	563 mm	550 mm
DN400	EN 1092-1	PN16	580 mm	593 mm	600 mm
DN25	EN 1092-1	PN25	115 mm	181 mm	200 mm
DN32	EN 1092-1	PN25	140 mm	187 mm	200 mm
DN40	EN 1092-1	PN25	150 mm	197 mm	200 mm
DN50	EN 1092-1	PN25	165 mm	211 mm	200 mm
DN65	EN 1092-1	PN25	185 mm	231 mm	200 mm
DN80	EN 1092-1	PN25	200 mm	241 mm	200 mm
DN100	EN 1092-1	PN25	235 mm	267 mm	250 mm
DN125	EN 1092-1	PN25	270 mm	267 mm	250 mm
DN150	EN 1092-1	PN25	300 mm	321 mm	300 mm
DN200	EN 1092-1	PN25	360 mm	379 mm	350 mm
DN250	EN 1092-1	PN25	425 mm	437 mm	450 mm
DN25	EN 1092-1	PN40	115 mm	181 mm	200 mm
DN32	EN 1092-1	PN40	140 mm	187 mm	200 mm
DN40	EN 1092-1	PN40	150 mm	197 mm	200 mm
DN50	EN 1092-1	PN40	165 mm	211 mm	200 mm
DN65	EN 1092-1	PN40	185 mm	231 mm	200 mm
DN80	EN 1092-1	PN40	200 mm	241 mm	200 mm
DN100	EN 1092-1	PN40	235 mm	267 mm	250 mm
DN125	EN 1092-1	PN40	270 mm	267 mm	250 mm
DN150	EN 1092-1	PN40	300 mm	321 mm	300 mm
DN200	EN 1092-1	PN40	375 mm	379 mm	350 mm
DN250	EN 1092-1	PN40	450 mm	437 mm	450 mm

PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)


Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen

PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Masszeichnungen (mm)

Nennweite	Prozessanschluss	Nenndruck	D	H	L
DN3	ASME B 16.5 Class 150	PN16	88.9 mm	141.5 mm	200.0 mm
DN6	ASME B 16.5 Class 150	PN16	88.9 mm	141.5 mm	200.0 mm
DN10	ASME B 16.5 Class 150	PN16	88.9 mm	141.5 mm	200.0 mm
DN15	ASME B 16.5 Class 150	PN16	88.9 mm	141.5 mm	200.0 mm
DN20	ASME B 16.5 Class 150	PN16	98.4 mm	146.2 mm	200.0 mm
DN25	ASME B 16.5 Class 150	PN16	108.0 mm	195.0 mm	200.0 mm
DN32	ASME B 16.5 Class 150	PN16	117.3 mm	201.0 mm	200.0 mm
DN40	ASME B 16.5 Class 150	PN16	127.0 mm	211.0 mm	200.0 mm
DN50	ASME B 16.5 Class 150	PN16	152.4 mm	225.0 mm	200.0 mm
DN65	ASME B 16.5 Class 150	PN16	177.8 mm	245.0 mm	200.0 mm
DN80	ASME B 16.5 Class 150	PN16	190.5 mm	255.0 mm	200.0 mm
DN100	ASME B 16.5 Class 150	PN16	228.6 mm	281.0 mm	250.0 mm
DN125	ASME B 16.5 Class 150	PN16	254.0 mm	281.0 mm	250.0 mm
DN150	ASME B 16.5 Class 150	PN16	279.4 mm	335.0 mm	300.0 mm
DN200	ASME B 16.5 Class 150	PN16	342.9 mm	393.0 mm	350.0 mm
DN250	ASME B 16.5 Class 150	PN16	406.4 mm	451.0 mm	450.0 mm
DN300	ASME B 16.5 Class 150	PN16	482.6 mm	489.0 mm	500.0 mm
DN350	ASME B 16.5 Class 150	PN16	508.0 mm	502.0 mm	550.0 mm
DN400	ASME B 16.5 Class 150	PN16	584.5 mm	540.0 mm	600.0 mm

Achtung: Nenndurchmesser DN3, DN6 und DN10 besitzen Prozessanschlüsse der Grösse DN15



Nennweite	Prozessanschluss	Nenndruck	D	H	L
DN3	1/2" DIN 228-1 male thread	PN16	76.0 mm	197 mm	128.0 mm
DN6	1/2" DIN 228-1 male thread	PN16	76.0 mm	197 mm	128.0 mm
DN10	3/4" DIN 228-1 male thread	PN16	76.0 mm	197 mm	128.0 mm
DN15	1" DIN 228-1 male thread	PN16	76.0 mm	197 mm	128.0 mm
DN20	1 1/4" DIN 228-1 male thread	PN16	76.0 mm	197 mm	128.0 mm


PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen

PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Masszeichnungen (mm)

Nennweite	Prozessanschluss	Nenndruck	D	H	L
DN3	1/2" NPT male thread	PN16	76 mm	197 mm	128 mm
DN6	1/2" NPT male thread	PN16	76 mm	197 mm	128 mm
DN10	3/4" NPT male thread	PN16	76 mm	197 mm	128 mm
DN15	1" NPT male thread	PN16	76 mm	197 mm	128 mm
DN20	1 1/4" NPT male thread	PN16	76 mm	197 mm	128 mm




PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen


PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Elektrischer Anschluss

M12-A, 5-Pin



M12-A, 8-Pin



Linksseitiger Anschluss (Vorderansicht): M12-A, 5-Pin

Funktion		Anschlussbelegung	
V _{DC} ⁺	Speisung +	18 ... 30 V DC	1
V _{DC} ⁻	Speisung -	18 ... 30 V DC	3
mA ⁺	Analogausgang	4 ... 20 mA	2
IO-Link/SW	IO-Link/SW		4
GND	Erde		5

Rechtsseitiger Anschluss (Vorderansicht): M12-A, 8-Pin

Funktion (ohne Display)		Anschlussbelegung	
Out 1	Digitaler Ausgang 1	Wählbar	1
Out 2	Digitaler Ausgang 2	Wählbar	8
In +	Digitaler Eingang	Wählbar	2
Common Out	Eingang/Ausgang gemeinsamer +	Wählbar	7
		n.c.	5
		n.c.	6
		n.c.	3
		n.c.	4

Funktion (mit Display)		Anschlussbelegung	
Out 1	Digitaler Ausgang 1	Wählbar	1
Out 2	Digitaler Ausgang 2	Wählbar	8
In +	Digitaler Eingang	Wählbar	2
Common Out	Eingang/Ausgang gemeinsamer +	Wählbar	7
R11	Relais 1		5
R12	Relais 1		6
R21	Relais 2		3
R22	Relais 2		4

PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen

PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Elektrischer Anschluss

Anschlussbelegung Messumformer



Anschlussbelegung DFON-Display



Bestellangaben

Typenschlüssel - Konfigurationsmöglichkeiten siehe Website

[illegible]

PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen

PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Bestellangaben

Typenschlüssel - Konfigurationsmöglichkeiten siehe Website

	PF75S	-	5	#	#	#	#	#	#	#	3	#	#	#	#	#	#	#	A	#	0	0	#	0
Nenndurchmesser																								
DN3																			A					
DN6																			B					
DN10																			C					
DN15																			D					
DN20																			E					
DN25																			F					
DN32																			G					
DN40																			H					
DN50																			I					
DN65																			J					
DN80																			K					
DN100																			L					
DN125																			M					
DN150																			N					
DN200																			O					
DN250																			P					
DN300																			Q					
DN350																			R					
DN400																			S					
Prozessanschluss																								
DIN 228-1 Aussengewinde																			1					
NPT-Aussengewinde																			2					
EN 1092-1																			A					
ASME B 16.5 Class 150																			B					
Sensorkörper- und Prozessansch																								
Lackierter Stahl																			1					
AISI 316L																			2					
AISI 304																			3					
Material Messrohrauskleidung																								
PTFE																			1					
PP																			3					
Ebonite																			4					
Abral																			6					
Elektrodenmaterial																								
AISI 316L																			1					
Hastelloy C																			2					
Titan																			4					
Tantal																			5					
Elektrodenanzahl																								
Zwei Elektroden																			2					
Drei Elektroden																			3					
Vier Elektroden																			4					
Oberflächenrauigkeit																								
Ra ≤ 0,8 µm																			A					

2024-10-28 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

PF75S (remote, zwei elektrische Anschlüsse)

Magnetisch-induktiver Durchflusssensor für Industrie-Anwendungen
PF75S-5#####8##3#####A#00#0, PF75S-5#####B##3#####A#00#0, PF75S-5#####D##3#####A#00#0

Bestellangaben

Typenschlüssel - Konfigurationsmöglichkeiten siehe Website

		PF75S	-	5	#	#	#	#	#	#	#	3	#	#	#	#	#	#	A	#	0	0	#	0
Dichtungswerkstoff (intern)																								
FKM																					1			
FFKM																					3			
EPDM																					4			
Abdichtung durch Auskleidung																					7			
Spezielle Zulassungen																								
Standard																					0			
Messgeräte richtlinie																								
Ohne																							0	
Kalibrierzertifikat																								
2 Punkt Kalibrierzertifikat (Standard)																							0	
3 Punkt Kalibrierzertifikat																							1	
5 Punkt Kalibrierzertifikat																							2	
10 Punkt Kalibrierzertifikat																							3	
Konfiguration																								
Werkseinstellung																								0

(1) Mit PTFE-Auskleidung nur für Wasser, andere Medien -20...100°C oder auf Anfrage