

产品一览

- 光栅
- 30 ... 250 mm
- 脉冲红色激光二极管
- PNP 互补
- qTeach
- M8接头 · 4针
- -10 ... 60 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

类型	光栅
版本	标准目标物检测
光源	脉冲红色激光二极管
背景位置 Sde	30 ... 250 mm
感应范围 Sa	90% ... 85% Sde
重复精度	< 0,1 mm at 100 mm
上电指示灯	绿色LED
指示灯	黄色LED
感应距离调节	qTeach
激光等级	1
焦距	400 mm
波长	656 nm
交互影响抑制	是
光轴校准	< 2°

电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,25 ms
电源电压范围 +Vs	11 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	30 mA

电气参数

典型电流消耗	25 mA
压降 Vd	< 2,5 VDC
输出功能	亮通 / 暗通 功能
输出电路	PNP 互补
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	12,9 mm
高度 / 长度	32,3 mm
深度	23 mm
类型	矩形
外壳材质	塑料 ( ASA 、 PMMA )
前端光学元件	PMMA
连接方式	M8接头 · 4针

环境条件

工作温度	-10 ... +60 °C
防护等级	IP 67

备注


- qTeach

# O300.SL-PV1T.72N



SmartReflect Light barriers - miniature

Article number: 11179006


## 尺寸图



## 典型光束特性



## 接线图



## 激光警告

**CLASS 1 LASER  
PRODUCT**

IEC 60825-1/2014  
Complies with 21 CFR 1040.10 and  
1040.11 except for conformance with  
IEC 60825-1 Ed. 3., as described in  
Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

## 引脚分配

