


# Commutateurs de précision My-Com

**MY-COM A75/80**
**Dessin d'encombrement**

**Données générales**

Reproductibilité	< 0,001 mm
Force de pression	75 cN
Course mécanique avant contact / Course mécanique après contact	- / env. 1,5 mm
Type de mesure	contacts avec médium
Direction d'approche	approche frontale

**Données électriques**

Tension continue max.	15 VDC
Courant de commutation DC max.	2 mA
Tension alternative max.	24 VAC
Courant de commutation AC max.	50 mA
Circuit de sortie	A ouverture (NC) mécanique

**Données mécaniques**

Pointe de contact	Oxyde de zirconium ZrO <sub>2</sub>
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	8 mm
Forme du boîtier	cylindrique avec filetage
Longueur du boîtier	20 mm
Version de raccordement	Câble, 80 cm

**Conditions ambiantes**

Température de fonctionnement	-20 ... +75 °C
Classe de protection	IP 50

**Photo**

**Schéma de raccordement**
