

IFFM 08P37A6/L

Détecteurs de proximité inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10142952

Vue d'ensemble

- 2 mm
- PNP à ouverture (NC)
- Câble, 2 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Type de montage	Noyé
Portée nominale Sn	2 mm
Hystérésis de commutation	2 ... 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge

Données électriques

Fréquence de commutation	5 kHz
Plage de tension +Vs	6 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	12 mA
Circuit de sortie	PNP à ouverture (NC)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui

Données électriques

Protégé contre inversion polarité	Oui
-----------------------------------	-----

Données mécaniques

Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Zinc nickelé moulé sous pression
Dimension	8 mm
Longueur du boîtier	16 mm
Version de raccordement	Câble, L=2 m
Couple de serrage max.	0,8 Nm

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

propos

- Exécution extra plate
- Trou de passage pour vis M3
- En option.../ version connecteur déporté KS35 (M8 x 1)

IFFM 08P37A6/L

Détecteurs de proximité inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10142952

Dessin d'encombrement




Schéma de raccordement

