

产品一览

- 60 mm
- 310 mm
- 脉冲红外发光二极管
- PNP
- 电位计 · 15转
- 电缆 · 3针 · 2 m
- -25 ... 55 °C
- IP 65



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

实际感应范围 Sb	310 mm
感应距离 Tw	60 mm
光源	脉冲红外发光二极管
指示灯	黄色LED
调节/镜头受污指示灯	LED闪烁
调节	电位计 · 15转
波长	880 nm
交互影响抑制	是

电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,5 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	45 mA
典型电流消耗	30 mA
压降 Vd	<1,8 VDC

电气参数

输出功能	亮通功能
输出电路	PNP
输出电流	200 mA
短路保护	是
反极性保护	是


机械参数

宽度 / 直径	18 mm
高度 / 长度	50 mm
类型	圆柱形 · 螺纹版
外壳材质	黄铜镀镍 / PC
连接方式	2米直接出线 · 3针

环境条件

工作温度	-25 ... +55 °C
防护等级	IP 65

尺寸图



接线图

