

**Vue d'ensemble**

- Type réflex
- Portée jusqu'à 210 mm
- Tête de détection parallélépipédique 10 mm, rideau lumineux 8 mm
- Gaine métallique 50 cm de long
- Température de fonctionnement jusqu'à +250 °C
- Pour détecteurs à fibre optique robustes FZAM 18 et FZAM 30




Image similaire

**Caractéristiques techniques**


**Données générales**

Propriétés spéciale	Array (fin rideau lumineux)
Operating principle	Type réflex
Portée Tw	210 mm
Tête de fibre optique	Parallélépipédique
Température de fonctionnement	-25 ... +250 °C
Angle de sortie	60°
Fibres optiques à raccourcir à la longueur voulue	Non
Lentille intégrée	Non
Lentille adaptable	Non
Compatibilité à la lumière infrarouge (1450 nm)	Oui

**Données mécaniques**

Largeur d'array	8 mm
Largeur / Diamètre (tête)	10 mm
Hauteur / Longueur (tête)	25 mm
Profondeur (tête)	16
Matériau (tête)	Aluminium
Bending radius (fixed)	20 mm
Bending radius (mobile)	36 mm
Diamètre gaine extérieure	6 mm
Matériau gaine extérieure	Laiton chromé
Section transversale fibres	3 mm <sup>2</sup>
Matériau (fibres optiques)	Verre
Longueur (fibres optiques)	50 cm


**Dessin d'encombrement**



**Diagramme portée de détection**

Sensor	Sensing Distance Tw [mm]
FZAM 30x5004	210
FZAM 30x5001	100
FZAM 18x1150 & FZAM 18x6460	150
FZAM 18x1155	60

**Arrangement des fibres**



**Accessoires****Détecteur fibre optique approprié**

10129020	FZAM 18N1150
10129021	FZAM 18N1150/S14
10129023	FZAM 18N1155
10128874	FZAM 18N6460
10128875	FZAM 18N6460/S14
10127712	FZAM 18P1150
10128111	FZAM 18P1150/S14
10127711	FZAM 18P1155
10128118	FZAM 18P6460
10127710	FZAM 18P6460/S14
10215060	FZAM 30N5004
10214166	FZAM 30P5001
10215057	FZAM 30P5004

**Accessoires de montage**

10102757	Adaptateur Série 30
10101958	Plaquette d'ajustement Série 18
10101480	Ecrou d'adaptation de rechange pour Série 18
10102801	Ecrou d'adaptation Série 30